


TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tip: S

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226445 S
GTIN	4960664914036
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Uporaba:

Geometrija SM je 1. izbira pri manjših rezalnih silah.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3 \times D$ / a_p maks. = 8,0 mm.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOMT 060508ER-SM
Podajanje f_z	0,08 - 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Tip	S
Zvrst	CA6535

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		