

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje: 90-120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438979 90-120
GTIN	2050002053229
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

**Dodatni pribor:**

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2; podatkovni kabel art. 497440; radijski adapter art. 498954 vel. A5.

**Tehnični opis**

Maksimalna globina utora	8,5 mm
Minimalna širina utora	2,5 mm
Merilno območje	90 - 120 mm
Točnost	0,04 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	2 mm

Število vključenih baterij	2
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	127 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Natančnost ponovitve	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Merilna sila	1,3 - 1,8 N
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

## Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkks-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S

## Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
--	--------

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975