

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje: 50-80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2; podatkovni kabel art. 497440; radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Tehnični opis

Merilna sila	1,3 - 1,8 N
Število vključenih baterij	2
Točnost	0,04 mm
Minimalna širina utora	2,5 mm
Preklop koraka številke	0,05 mm

Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Natančnost ponovitve	0,02 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Maksimalna globina utora	8,5 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	2 mm
Merilno območje	50 - 80 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	127 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
--	--------

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975