

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje: 30-60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2; podatkovni kabel art. 497440; radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Tehnični opis

Merilna sila	1,3 - 1,8 N
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Natančnost ponovitve	0,02 mm
Maksimalna globina utora	8,5 mm

Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1,5 mm
Število vključenih baterij	2
Merilno območje	30 - 60 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Točnost	0,04 mm
Minimalna širina utora	2,5 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	127 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkKS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
--	--------

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975