



## LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18HOSALC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.

- **Zelo robusten 18-voltni LED-reflektor s stojalom.**
- **Glava reflektorja odporna proti udarcem, s 3 ločenimi in individualno nastavljivimi moduli LED.**
- **Hibridni vir napajanja: Deluje bodisi z 18-V akumulatorjem ali s kablom.**
- **Vgrajen polnilnik akumulatorjev M18™ in 2,1-amperni USB-polnilnik akumulatorjev.**

#### Funkcija:

IP34: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

#### Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

#### Obseg dobave:

**Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

### Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 34
Cona ATEX	brez
Napajanje	Akumulatorska
Svetlobni tok, stopnja 2	4000 lm
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Masa vključno z akumulatorjem	11100 g
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Sijalke	LED-svetilka
Napetost akumulatorja	18 V
Svetlobni tok	6000 lm
Čas delovanja v 3. stopnji	10 h
Oznaka proizvajalca	M18 HOSALC-0
Svetlobni tok, stopnja 3	1700 lm
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke