



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Teleskopske prislonske lestve, Število stopnic: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966096 9
GTIN	4031405407626
Razred artikla	96Y

Opis

Izvedba:

Teleskopska lestev iz aluminija s čvrstimi stranicami iz trikotne cevi, eloksirana za odpornost proti obrabi. 80 mm globoke, narebričene **stopnice** in 2 prečki za stopanje (50 mm). Zelo trdna povezava stopnic/stranic. Razdalja stopnic/prečk 300 mm. Maksimalna obremenitev 150 kg. Udobno nastavljanje višine z intuitivno teleskopsko funkcijo. Zložena lestev se prilega v vsak prtljažnik.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Masa	10,2 kg
Število stopnic	9
Material	Aluminij
Širina	470 mm
Globina prečke/stopnice	85 mm

Izvedba stopalne površine	stopnje
Dolžina izpeljane lestve	3 m
Dolžina zložene lestve	0,76 m
Delovna višina pribl.	3,8 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Prislonske lestve