



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Teleskopske prislonske lestve, Število stopnic: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966096 13
GTIN	4031405407619
Razred artikla	96Y

Opis

Izvedba:

Teleskopska lestev iz aluminija s čvrstimi stranicami iz trikotne cevi, eloksirana za odpornost proti obrabi. 80 mm globoke, narebričene **stopnice** in 2 prečki za stopanje (50 mm). Zelo trdna povezava stopnic/stranic. Razdalja stopnic/prečk 300 mm. Maksimalna obremenitev 150 kg. Udobno nastavljanje višine z intuitivno teleskopsko funkcijo. Zložena lestev se prilega v vsak prtljažnik. Vklj. s poklopno traverzo (priložena prosto).

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Material	Aluminij
Globina prečke/stopnice	85 mm
Dolžina izpeljane lestve	4,1 m
Širina prečne traverze	0,89 m
Delovna višina pribl.	4,9 m

Število stopnic	13
Dolžina zložene lestve	0,93 m
Masa	17,6 kg
Širina	565 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Prislonske lestve