



Akumulatorski polirni stroj, Tip: M18FAP180



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski polirni stroj M18 FUEL™ z 8-stopenjsko predizbiro števila vrtljajev (območje od 360–2200 obratov na minuto). Elektronska regulacija števila vrtljajev z nežnim zagonom za najboljši nadzor.

Obseg dobave:

Vključno z 2 akumulatorjema 18V/5Ah, polnilnikom akumulatorjev, dodatnim ročajem AVS, ločnim ročajem in polirnim krožnikom.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Masa	2 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	M18 FAP180-502X
Vpenjalo za orodje	M14

Območje števila vrtljajev	360 - 2200 min ⁻¹
Poraba moči	1400 W
Maksimalni Ø polirnega orodja	180
Vrsta izdelka	Polirni stroj

Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5