

JEPSON POWER

List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® Ø 320 × 25,4 mm, Število zob: 72



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078242 72
GTIN	4260052466957
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.

- **Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.**
- **Zelo dolga življenjska doba.**
- **Visoka kakovost rezov.**
- **Možnost petkratnega ostrenja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).**

Napotek:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Število zob optimizirano za	Debelina materiala 2,5 – 4 mm
Širina reza B	2,2 mm
Število zob	72
Primerne za	078234 vel. 8320
Vrsta izdelka	List krožne žage

