



## Oporni krožnik za fiberdiske TURBO PAD 3 trdi/rebrasti, Zunanji Ø: 115mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566688 115
GTIN	4018875763858
Razred artikla	56V

### Opis

#### Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Oporni brusni krožnik za fiberdiske, **trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn** pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z **veliko odpornostjo proti visokim temperaturam**. Idealen za **grobo brušenje** z zrnatostjo od 36 do 60.

### Tehnični opis

Zunanji Ø	115 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Stopnja trdote	trda
Navoj	M14
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik

