



## Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M18FSZ



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee** za dela na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**

Akumulatorska sabljasta žaga.

- **Najnovejša generacija motorja POWERSTATE™ brez ščetk za večjo učinkovitost.**
- **Patentirana zaščita sklopke preprečuje odmik stroja pri blokadi žaginega lista.**
- **Krmiljen mehki zagon za maksimalno kontrolo in hitrost.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**
- **Nagibno in nastavljivo podnožje omogoča optimiziranje položaja rezanja.**

#### Obseg dobave:

Različica v škatli HD **brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število hodov	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina hoda	32 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Masa	8 kg
Oznaka proizvajalca	M18 FSZ
Število vključenih akumulatorjev	0
Posebnosti	FIXTEC, LED
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,9 m/s <sup>2</sup>
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
Osnovna garnitura akumulatorjev High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5