

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-819 ESD, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094354 10
GTIN	10076490613997
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-819 ESD. Popolna kombinacija udobja nošenja, gibljivosti prstov in združljivosti z zaslonom ESD/zaslonom na dotik. Zaščita proti elektrostatični razelektritvi. Kot sestavni del ozemljitvene verige ga lahko nosite tudi na potencialno eksplozivnih območjih. Dermatološko preverjeno z Dermatest®, certificirano v skladu z Öko-Tex.

**Standard:**

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

**Tehnični opis**

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Velikost rokavic	10
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	brez silikona
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
EN 388	3121A
Nosilni material	Najlon Spandex
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	195 mm
Barva	modra
Masa	16,6 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice