



Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem, Tip: M12RCDAB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem. Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem s funkcijo polnjenja. Sprejemnik DAB+, AM in FM.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	0
Frekvenčno območje	Radijska frekvenca FM
Frekvenčno območje	Radijska frekvenca AM
Frekvenčno območje	Radijska frekvenca DAB

Višina	386 mm
Širina	155 mm
Dolžina	523 mm
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Baterijsko napajanje
Masa	1,9 kg
Oznaka proizvajalca	M12RCDAB+-0
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta izdelka	Radio

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C