


Garant**Obračalna ploščica za graviranje, HB7525, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Razred artikla	21Y

Opis

Obračalna ploščica za graviranje UNI Podajanje f: 0,008 - 0,03 mm

Tehnični opis

Podajanje f	0,008 - 0,03 mm
Tip	UNI
Zvrst	HB7525
Kot konice	90 stopinj
W_{min}	0,25 mm
W_{maks}	1,8 mm
t_{maks}	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20 m/min	P
GG(G)	primerno	80 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		