



Garnitura z akumulatorskim vrtnim kladivom in vrtnim vijačnikom, Tip: GSR-GBH



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P07838 GSR-GBH
GTIN	4059952569260
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Garnitura vsebuje profesionalni akumulatorsko vrtno kladivo GBH 18V-21 in akumulatorski vrtni vijačnik GSR 18V-28. Akumulatorsko vrtno kladivo GBH 18 V-21:

- **večja zmogljivost zaradi majhne mase in visoke energije udarca.**
- **Tehnologija „brez ščetk“ omogoča manjšo porabo energije. To pomeni za 20 % daljši čas delovanja akumulatorja v primerjavi s predhodnim modelom.**
- **Trije različni načini delovanja – kar omogoča tudi preprosto uporabo sekačev.**

Tehnični podatki:

- **Maks. udarna energija: 2,0 J**
- **Hitrost udarca: 0–5100 min⁻¹**
- **Število vrtljajev v prostem teku: 0–1800 min⁻¹**
- **Ø vrtanja lesa/betona: 30/21 mm**

Akumulatorski vrtni vijačnik GSR 18 V-28:

- **Udobno rokovanje zahvaljujoč kompaktni obliki.**

Tehnični podatki:

- **Prosti tek: 0–500/0–1900 min⁻¹**
- **Maks. vrtilni moment (mehko/trdo): 28/63 Nm**
- **Maks. Ø vijakov: 8 mm**

· **Ø vrtanja lesa/jekla: 38/13 mm**

Obseg dobave:

1× akumulatorski vrtalni vijaknik GSR 18 V-28, 1× akumulatorsko vrtalno kladivo GBH 18 V-21, 2× akumulator GBA 4,0 Ah, 1× hitri polnilnik GAL 18 V-40, 2× L-BOXX.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Sistemske kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo