

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIJSPEZIALIST

Večnamenska kamera RC2, Dolžina sonde: 30m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814878 30
GTIN	9120045475562
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Večnamenska kamera za pregledovanje na težko dostopnih mestih. Združljivo z vsemi izdelki RUNPOTEC z RTG Ø 6 mm, npr. PowerRex (art. 814868), palice Runposticks (art. 814877), Runpo1 (art. 814865) in palica iz steklenih vlaken (art. 814882).

- **3,5-colski barvni TFT-LCD-prikazovalnik; razdalja fokusiranja 30 mm – 80 mm.**
- **Glava kamere s 345.000 piksli (640×480); kot slike 64°.**
- **6 LED-diod, integriranih v glavi kamere.**
- **Zaščitni razred IP 67 (glava kamere in kabel).**
- **230 V ali akumulatorsko napajanje.**

Uporaba:

Izjemno primerno za vode (od notranjega Ø 14 mm), spuščene strope, jaške in podtalne kanale, vzdrževalne preglede in preglede naprav.

Obseg dobave:

1 Runpocam RC2 s **kablom (30 m)** vklj. s tuljavo v sistemskem kovčku, po 1 dvojni USB-polnilni vtič 230 V in 12 V (motorno vozilo), 1 USB-kabel 3 m, 1 visokozmogljiva akumulatorska LED-svetilka 320 lumnov vklj. s polnilnim kablom, 1 spominska kartica Micro 8 GB, 1 drsnik Runpogleiter s sprednjim navojem, 1 sistemski drsnik, 1 garnitura magnetov Fang, 1 garnitura povezovalnih navojev RTG Ø 6 mm, 1 lovilni kavelj, 1 upogljiv nastavek 12 cm, 1 navojni nastavek RC2.

Tehnični opis

Ločljivost kamere	640 × 480 px
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	Akumulatorska
Kot odpiranja slike	64 stopinj
Dolžina sonde	30000 mm
Velikost prikazovalnika	3,5 col
Serija	RC2
Prikazovalnik	LCD
Ø sonde	13 mm
Vrsta izdelka	Endoskop