

Garant**XNEX 040308, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Obojestranske 3-rezilne obračalne rezalne ploščice. Zmogljiv rezalni material za **odlično procesno varnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,1 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 040308
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		