

**Garant****XNEX 040308, HB7525, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Obojestranske** 3-rezilne obračalne rezalne ploščice. Zmogljiv rezalni material za **odlično procesno varnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 2$  mm.

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,12 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	ST900
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 040308
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$	2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	335 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		