

**Garant****XNEX 040308, HB735, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Obojestranske** 3-rezilne obračalne rezalne ploščice. Zmogljiv rezalni material za **odlično procesno varnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 040308
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		