

KERN**Precizna tehtnica, tip PCB, maksimalno območje tehtanja: 30000g**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479512 30000 |
| GTIN | 4045761202665 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.**
- **Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za justiranje, po ponudbi).**
- **Število kosov: Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Receptura: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepture (skupaj neto).**

KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Dodatni prikaz na zadnji strani tehtnice.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Globina | 323 mm |
| Sposobnost reproduciranja | 0,2 g |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Širina | 270 mm |
| Dimenzije tehtalne plošče | 253×227 mm |
| Čas iznihanja | 3 s |
| Odčitavanje | 0,2 g |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Minimalna kosovna masa | 2 g |
| maksimalno območje tehtanja | 0 - 30000 g |
| Višina | 110 mm |
| Oznaka proizvajalca | FCB |
| Neto masa | 2,6 kg |
| Linearnost | ±0,6 g |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta izdelka | Precizne tehtnice |

Šoritve

| | |
|---|-----------|
| DAkkS-kalibriranjetehtnica maksimalno območje tehtanja 50 | 027710 50 |
| Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg | 027700 50 |