

KERN**Ploščadna tehtnica, tip EOC, maksimalno območje tehtanja: 300Lkg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479606 300L
GTIN	4045761192294
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- Robustna ploščadna tehtnica iz plemenitega jekla, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
- Dvoobmočna tehtnica s samodejnim preklopom odčitavanja (natančnejše odčitavanje v spodnji polovici območja tehtanja).
- Prikazovalna enota z višino številke 24 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
- Dobra mobilnost z opsijskim akumulatorskim napajanjem in kompaktno izvedbo.
- Optični in akustični signal omogoča lažje razdeljevanje, odmerjanje in razvrščanje v tolerančnem območju.
- Določanje odstotkov: omogoča odtehtanje na podano vrednost (100 %) in ugotavljanje odstopanj od te zelene vrednosti.
- Štetje kosov: hitro zajemanje velikega števila kosov zaradi enostavne funkcije štetja. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
- Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (potrebna justirna utež po ponudbi).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim adapterjem, namizna noga vklj. s stenskim držalom, delovni zaščitni pokrov.

Tehnični opis

Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja	100 g
Minimalna kosovna masa	100 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 300 kg
Odčitavanje	50 g
Neto masa	18,4 kg
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Oznaka proizvajalca	Typ EOC
Napajanje	Baterijsko napajanje
Čas iznihanja	2 s
Sposobnost reproduciranja	100 g
Dimenzije tehtalne plošče	600×500 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice