



Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce PROBAN, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 54



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091597 54
GTIN	4050274859701
Razred artikla	09Y

Opis

Izvedba:

Klasična, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej **robustna** in združujejo visoko **udobje nošenja** z dobro **zračnostjo**. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.

Delovne hlače do pasu PROBAN® imajo številne žepe za shranjevanje delovnih pripomočkov. Pas je opremljen s skritim gumbom.

- **Dva sprednja zgornja žepa.**
- **Ojačan žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in skritim zapiralom s pritisnim gumbom.**
- **Predel hlačnega razporka s skritim gumbom.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Napotek:

Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m², certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m², testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612

A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	54
Spol	moški
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	380 g/m ²
Pranje	60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	kraljevsko modra
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce