



## Zaščitni delovni jopič za varilce PROBAN, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 102



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091595 102
GTIN	4050274859350
Razred artikla	09Y

### Opis

#### Izvedba:

**Klasična**, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej **robustna** in združujejo visoko **udobje nošenja** z dobro **zračnostjo**. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.

Delovni jopič PROBAN® ima ležeči zaključek ovratnika, na rokavih pa nastavljivo obrobo s skritimi patentnimi gumbi. Standarde je mogoče odčitati na osnovi piktogramov v obliki negorljivega neposrednega vezenja na levem stranskem žepu.

- **Prsni in notranji žepi.**
- **Dva ojačana stranska žepa s poklopcem in skritim zapiralom s pritisnim gumbom.**
- **Predel zapirala s skritimi patentnimi gumbi na obeh straneh.**

#### Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Napotek:

Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m<sup>2</sup>, certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m<sup>2</sup>, testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612

A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

## Tehnični opis

Spol	moški
Konfekcijska velikost DE	102
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	380 g/m <sup>2</sup>
Pranje	60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	kraljevsko modra
Vrsta izdelka	Zaščitni delovni jopič za varilce