



Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce PROBAN, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 54



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091599 54
GTIN	4050274860196
Razred artikla	09Y

Opis

Izvedba:

Klasična, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej **robustna** in združujejo visoko **udobje nošenja** z dobro **zračnostjo**. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.

Delovne hlače z oprsnikom PROBAN® z elastičnimi naramnicami z zaponkami zagotavljajo izredno prijetno in udobno nošenje. Spodnji del hrbta je dodatno zaščiten s povišano ledveno zaščito. Stranski vstopni predeli se nastavijo z gumbi.

- **Dva stranska žepa.**
- **Ojačan žep na oprsniku, žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in skritim zapiralom s pritisknim gumbom.**
- **Predelan razporek s skritim gumbom.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Napotek:

Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m², certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m², testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612 A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Tehnični opis

Spol	moški
Konfekcijska velikost DE	54
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	380 g/m ²
Pranje	60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	kraljevsko modra
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce