



## Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce PROBAN, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 98



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091597 98
GTIN	4050274859831
Razred artikla	09Y

### Opis

#### Izvedba:

**Klasična**, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej **robustna** in združujejo visoko **udobje nošenja** z dobro **zračnostjo**. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo. Delovne hlače do pasu PROBAN® imajo številne žepa za shranjevanje delovnih pripomočkov. Pas je opremljen s skritim gumbom.

- **Dva sprednja zgornja žepa.**
- **Ojačan žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in skritim zapiralom s pritisknim gumbom.**
- **Predel hlačnega razporka s skritim gumbom.**

#### Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Napotek:

Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m<sup>2</sup>, certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m<sup>2</sup>, testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612

A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

## Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	98
Spol	moški
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	380 g/m <sup>2</sup>
Pranje	60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	kraljevsko modra
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce