



## Kompaktna akumulatorska tračna žaga, Tip: M12FBS64



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna, zmogljiva akumulatorska tračna žaga FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za prenosno uporabo z izboljšanim rokozanjem.

- Preprosta menjava lista zračne žage brez uporabe orodja.
- Brezstopenjsko nastavljanje hitrosti traku s stikalom za hitrost.
- Robustna kovinska konstrukcija, kovinski kavelj.
- LED-osvetlitev območja rezanja.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 akumulatorjema M12 B4, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete pod art. 073816 in 073809. Primerni listi za žago po ponudbi.

### Tehnični opis

Dolžina žaginega lista	776 mm
Masa	3,2 kg

Napetost akumulatorja	12 V
Hitrost brusnega traka	0 - 116 m/min
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Maksimalna globina reza 90°	64 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	M12FBS64
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Širina žaginega lista	13 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 12 V
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12