

Kotni nastavek za vijačenje, Tip: SHW



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 073920 SHW |
| GTIN | 4058546289027 |
| Razred artikla | 07A |

Opis

Izvedba:

Ustreza vsem običajnim vijačnikom in vrtilnim strojem. Gonilo iz kakovostnega jekla. Kotna mera 30 mm. Ležajna školjka s pritrtilno prirobnico za oporo vrtilnega momenta je brezstopenjsko vrtljiva za 360°. Vpenjalo magnetno, ustreza 1/4-colskemu vijačnemu nastavku za notranji 6-kotnik. Kotni nastavek za vijačenje/vrtanje je idealna rešitev za vse primere vijačenja na ozkih in težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Kotni nastavek za vijačenje ter vijačni nastavki SHOCKWAVE™ 10×25 mm.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Maksimalni vrtilni moment | 225 Nm |
| Tip | SHW |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |

