

Garant**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Število rezil Z	5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------