

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	2 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	170 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------