

**Garant****Kotni rezkar 90°, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	70 mm
Ø rezila $D_c$	32 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	5
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	2 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	195 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------