

Garant**Kotni rezkar 90°, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------