

Garant**Kotni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Ø D ₁ h6	17 mm
Število rezil Z	5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Ø rezila D _c	32 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Vpenjalni navoj M	M16
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	2 mm
Izvedba držala	z navojem

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------