

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/9mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	2 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Število rezil Z	9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------