

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem kotnega rezkanja za **brezstopenjsko rezkanje po grebenu**. Kompaktna velikost obračalne ploščice poskrbi za **odlično stabilnost** pri izjemno visokem številu rezil – za **največjo produktivnost**.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	6
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 040308
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm

Ø rezila D _c	32 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 1	219878 1
--	----------