



## Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE izolirane, z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706051 200
GTIN	4003773081494
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

### Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	3 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4,2 mm
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina	kromirani
Zelo močne stranske ščipalne klešče	da

s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
z odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče