



Rezalec za cevi iz umetne mase BiX® s 3 rezili, Za Ø do: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	819780 50
GTIN	4003773087311
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Rezalec za cevi iz stabilne, ojačane umetne mase, merilni blok iz cinkove tlačne litine. Posebej priročno za odrezovanje cevi brez zarobkov in odrezkov. Zanesljivo, strokovno krajšanje nastavkov za kapljanje pri končni montaži – skorajda poravnano s steno (razdalja do stene pribl. 2 – 3 mm). Vrtljiv merilni blok za rezanje cevi iz umetne mase (rezilo na sredini) ter nastavkov za kapljanje in tesnjenje (rezilo zunaj). Mehanizem za zaklepanje za varen transport.

Uporaba:

Med drugim omogoča hitro rezanje visokotemperaturnih cevi za odpadno vodo, električnih vodov in neojačanih cevi iz umetne mase z debelino stene do 2,4 mm.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	20 - 50 mm
Oznaka proizvajalca	BiX
s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

