

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 77701, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094361 7 |
| GTIN | 7340118365213 |
| Razred artikla | 04R |

Opis

Izvedba:

Tegera® 77701. Montažne rokavice z gladko površino za natančna dela. Z veliko zračnostjo ter olje- in vodoodbojno prevleko iz PU na dlani.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vsebina | 6 |
| EN 388 | 3111X |
| Nosilni material | Najlon |
| Prevleka | PU |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Barva | modra/črna |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |