



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: GSB1235



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 070104 GSB1235 |
| GTIN | 4059952513966 |
| Razred artikla | 03B |

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitropenjalna vrtna glava.**

Robusten in priročen akumulatorski vijačnik z maso le **1 kg**.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in transportno torbo.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------|
| Napetost akumulatorja | 12 V |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 - 460 min ⁻¹ |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V |

| | |
|---|--------------------------|
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les | 32 mm |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1 - 10 mm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton | 10 mm |
| Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1750 min ⁻¹ |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Tipična uporaba | Medium |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja | < 2,5 m/s ² |
| Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 |
| Oznaka proizvajalca | GSB 12V-35 |
| Največji vrtilni moment v mehko | 20 Nm |
| Izvedba motorja | Motor brez ščetk |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 35 Nm |
| Masa | 1 kg |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem | 10,5 m/s ² |
| Vrsta izdelka | Udarni vrtilni vijačniki |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V | 073855 B12 |
| Polnilnik akumulatorjev Tip GAL1240 | 073866 GAL1240 |