

HOLEX**Delovne rokavice, par Pro Cut D, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094602 10
GTIN	4062406572167
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Cut D. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna in univerzalna opravila z veliko nevarnostjo vrezov. S prevleko iz PU-nitrilne pene ter zelo dobrim prilaganjem in gibljivostjo prstov. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerne za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. **Tehnologija pletenja 18 Gauge.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Vsebina	12

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	18G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X43D
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Dolžina	255 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti