

**TMSERROR, Tip: GBH18V45C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

**18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.**

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Desni/levi tek.**
- **Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.**
- **Lažje od primerljivih kablesko povezanih izdelkov zahvaljujoč visoko optimiziranemu pogonskemu sklopu – tudi s ProCORE 18 V 12,0 Ah.**
- **Gumb Lock-on omogoča udobno delo za konstantna dela s sekači.**
- **Maksimalna zmogljivost po zaslugi tehnologije BITURBO.**
- **Nastavitev hitrosti omogoča natančne rezultate dela za različna števila vrtljajev.**
- **Izboljšana vidljivost z LED-delovno svetilko.**
- **Funkcija Kick Back Control za manjšo nevarnost ob nenadnih odzivih orodja.**
- **Opremljeno z mehkim zagonom, ASC in EPC za najboljšo zaščito uporabnika.**
- **Prilagodljivo delo z individualno nastavitvijo glede na uporabo prek aplikacije Bosch My Tools App.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z dodatnim ročajem, modulom za povezljivost, krpo za čiščenje stroja in kovčkom za obrtnike.

**Napotek:**

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

## Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	45 mm
Masa	8 kg
Udarna energija	12,5 J
Napetost akumulatorja	18 V
Oblika vpenjala za orodja	SDS Max
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število udarcev	2760 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	GBH 18V-45 C
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	2
Držalo	SDS Max
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C