

HOLEX**Delovne rokavice, par Pro Cut D, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094602 9
GTIN	4062406572150
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Cut D. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za natančna in univerzalna opravila z veliko nevarnostjo vrezov. S prevleko iz PU-nitrilne pene ter zelo dobrim prilaganjem in gibljivostjo prstov. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo. Izredno primerne za uporabo v suhem in oljnem delovnem okolju. **Tehnologija pletenja 18 Gauge.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	9
Vsebina	12

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	18G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X43D
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Dolžina	255 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti