

**Vrtalno kladivo, Tip: GBH221****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Robustna vrtalna kladiva z **vpenjalom orodij SDS-Plus** in visokim prodiranjem svedra.

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev za čisto navrtanje.**
- **Vsestranske možnosti uporabe s funkcijo sekača (blokada vrtenja).**
- **Desni/levi tek za sprostitev pri zataknjenih svedrih.**

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja. Vklj. z omejevalnikom globine 210 mm in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	20 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Poraba moči	650 W

Držalo	SDS Plus
Udarna energija	2 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Masa	2,3 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Oznaka proizvajalca	GBH 2-21 D
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,5 m/s ²
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo