



## Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja, Tip: 18V15C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

- **Preprosto in hitro:** Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- **Dodatni ključ ni več potreben.**
- **Obširno:** Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- **Maksimalno udobje** zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
- **Zanesljivo:** Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
- **Čisto delo brez nadležnih prask!** Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.

#### Akumulatorski kotni brusilnik s tehnologijo BITURBO Brushless z X-Lock.

- **Z enako zmogljivostjo kot žična naprava s 1000 do 1800 W.**
- **Zagotavlja hitrejše rezanje in več odstranjevanja kovine kot predhodni akumulatorski brusilniki.**
- **Izboljšana varnost z inteligentnim zavornim sistemom ter funkcijama KickBack Control in Drop Control.**

#### Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

#### Napotek:

Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18

### Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	Sistemiški kovček (L-Boxx)
Masa	2,3 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	GWX 18V-15 C
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Posebnosti	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Območje števila vrtljajev	9800 min <sup>-1</sup>
Vpenjalo za orodje	Sistem X-LOCK
Serijski	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV