

**Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: 18V15C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

- **Nova tehnologija BITURBO omogoča za 50 % hitrejši rez in odstranjevanje kovine. Ustreza zmogljivosti kotnega brusilnika s kabelsko povezavo.**
- **Izboljšana varnost z inteligentnim zavornim sistemom in mehkim zagonom ter funkcijama KickBack Control in Drop Control.**
- **Nastavitev posameznih stopenj hitrosti z upravljalno površino in povezljivostjo Bluetooth.**
- **Možnost naknadne vgradnje modula za povezljivost.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno z zaščitnim pokrovom, pritrdilno prirobnico, vpenjalna matica, dodatnim ročajem.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866. Primerne akumulatorje ProCORE 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18.

Tehnični opis

Največja globina rezanja	34 mm
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Mehak zagon	ne
Oznaka proizvajalca	GWS 18V-15 C
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4 m/s ²
Masa brez akumulatorja	2,2 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Stikalo Totmann	ne
Masa	2,2 kg
Maksimalno število vrtljajev	9800 min ⁻¹
Povezava na aplikacijo	OneKey
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18