



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18FIW2F12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z **brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. **Akumulatorski kompaktni udarni vijačnik 18 V / 5,0 Ah** dolžine samo 124 mm.

- **Kompaktna izvedba.**
- **Stopnja 4 za optimalno kombinacijo zmogljivosti in natančnosti pri odvijanju vijakov.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Tehnični opis

Tipična uporaba	Strong
Število udarcev, stopnja 3	0 - 3400 min ⁻¹
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1000 min ⁻¹
Masa	5,9 kg
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	102 Nm
Število udarcev, stopnja 2	0 - 2400 min ⁻¹
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M18
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	339 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji	34 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Sistemeski kovček (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca	M18 FIW2F12
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	203 Nm
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število vključenih akumulatorjev	2
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C

073840 M1218C