



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18ONEFFDS



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. 1-colski akumulatorski udarni vijačnik M18 FUEL™ ONEKEY™ z razcepnim obročem zagotavlja do 2576 Nm zateznega momenta in nadomesti kabelske, bencinske in pnevmatske naprave. DRIVE CONTROL omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

- **Aplikacija ONE KEY™ za individualizacijo nastavitvev orodja.**
- **Oprema za sledenje in varnost orodja ONE KEY™ Tool-Tracker & Security med drugim omogoča prikaz zadnjega položaja naprave.**

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

**Obseg dobave:**

1 paket akumulatorjev M18 HB12 12,0 Ah, polnilnik akumulatorjev M12-18 FC, transportni kovček.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

## Tehnični opis

Število udarcev v 4. stopnji	0 - 1440 min <sup>-1</sup>
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	1966 Nm
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Masa	11,1 kg
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji	2576 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah
Število udarcev, stopnja 3	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Število udarcev, stopnja 2	0 - 930 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Oznaka proizvajalca	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Povezava na aplikacijo	OneKey
Število udarcev, stopnja 1	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	1 col
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M42
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	1254 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	1180 Nm

Vrsta izdelka

Udarni vijačnik

---

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip FE80-BC

073845 FE80-BC