

Mitutoyo**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 1/55mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

Tehnični opis

Ø ohišja	55 mm
Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	C1
Delitev skale	0,01 mm
Prosti hod	3,5 mm
Merilna sila	0,4 - 1,4 N
Merilno območje	1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	7 µm

Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	023000 3

Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
	434918 50

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm

Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20

Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11