

Mitutoyo**Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58Bmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim stebлом premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Standard	DIN 878
Delitev skale	0,01 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure	da
Merilna sila	0,4 - 1,4 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm

Ø ohišja	58 mm
Odčitavanje	1/100 mm
Merilno območje	10 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	13 µm
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Magnetna zadnja stena za merilno uro za Ø ohišja 58 mm	434836 58
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10