

**Mitutoyo****Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja:  
5/58mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 433405 5/58   |
| GTIN                  | 4946368842103 |
| Razred artikla        | 44A           |

## Opis

### Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**.

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje**.

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Merilno območje | 5 mm                |
| Ø ohišja        | 58 mm               |
| Standard        | Tovarniški standard |

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibriranje                             | C2          |
| Odčitavanje na 1 zasuk kazalca           | 0,2 mm      |
| Merilna sila                             | 0,4 - 1,5 N |
| Delitev skale                            | 0,001 mm    |
| Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 10 µm       |
| Merilno orodje                           | analogni    |
| Vrsta izdelka                            | Merilna ura |

### Storitve

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm   | 023020 5    |
| DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm | 023010 12,5 |

### Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Steklo za merilno uro Tip 58                           | 432010 58 |
| Magnetna zadnja stena za merilno uro za Ø ohišja 58 mm | 434836 58 |