

**Mitutoyo****Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja:  
1/58mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.

Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno.

Zelo precizna izvedba.

Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**.

Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje**.

Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Kalibriranje	C2
Merilno območje	1 mm

Merilna sila	0,9 - 1,5 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Delitev skale	0,001 mm
Ø ohišja	58 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	5 µm
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

### Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

### Pribor

Magnetna zadnja stena za merilno uro za Ø ohišja 58 mm	434836 58
Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58